

湿害からあなたの大切な物を守る！湿度管理の必需品

業務用

ドライキャビ

カメラやレンズのカビ防止
中湿度用 AX DD型
 湿度 25 ~ 50%RH

精密・電気部品の防湿
低湿度用 PDX型
 湿度 10 ~ 50%RH

半導体・ICチップの低湿保管
超低湿度用 HYP型
 湿度 1%RH 以下

湿度管理は
 高品質管理と
 コストダウン！

庫内・庫外の湿度が一目でわかる
 便利なデジタル・デュアル (LED) 湿度計



※AX型はアナログデュアル湿度計 ※湿度精度：±3 ~ 4.5%RH



TDC-1332-PDX

TDC-932-HYP

TDC-510-DD

TDC-300-AX

TDC-160-DD

●145ℓ ~ 1261ℓ まで各サイズあり ◎サイズ及びご希望仕様に応需!!

- 錆防止
- 自動車関連精密部品の保管
- リチウムイオン電池関連部品の保管
- テープリールフィーダー保管
- 液晶ガラス基板、水晶振動子等の保管
- マイクロクラックの防止
- 実装工程による歩留向上 等々



アクリルデシケーター

カメラ・レンズなどの光学製品、測定機器、電子部品、文化財などの保管に最適
 アクリル製なので、収納物が見える！奥も見通せる！

特長

2機種
 4形態で
 新登場

- DD型 中湿度型 25~50%RH
- PDX型 低湿度型 10~50%RH
- LDX型 超低湿度型 5%RH以下
- AHU型 加湿/除湿型 50~75%RH



●容量：100L型、250L型の2機種

- 中湿度型 25~50%RH DD型
 デジタル湿度計で庫内庫外の湿度を一目でチェック可能
- 低湿度型 10~50%RH PDX型
 デジタル湿度計付 庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 超低湿度型 5%RH 以下 LDX型
 デジタル湿度計付 庫内湿度、庫外湿度をデジタル表示
- 加湿/除湿型 50~75%RH AHU型
 デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3~5%RH



AC-112型
 W447xD437xH784mm

AC-252型
 W553xD525xH1094mm

※形態により奥行きに違いがあります。



防湿庫の総合メーカー
トーハン株式会社
 Since 1983

■本社 〒111-0032 東京都台東区浅草 6-26-3
 TEL 03-6802-4012 FAX 03-6802-4024
 ■大阪営業所 TEL 06-6459-7366

<http://www.dry-cabi.co.jp>



恒温槽
の決定版

ウェット・キャビ®

空気中の水分による加湿を実現

高性能除湿装置の吸排気をトーリ・ハン独自の湿度コントロール装置で制御し、新加湿方式を実現！

給水不要で湿度を50～75%RHにコントロール (±3～5%RH)

新型デジコン・新型ユニットにより、給水不要の恒温槽を実現！



給水不要の加湿システム

- 給水忘れがない。
- メンテナンスフリー。
- 雑菌等の繁殖がない。
- 乾燥による材料の破損、劣化防止。
- 静電気発生防止。
- 湿度コントロールができる。50～75%RH

用途

- 電子部品、精密機器の恒温保管、静電気防止用 50～60%RH
- 弦楽器（ギター、バイオリン、三味線、等）用 50～60%RH
- 紙製品、古文書、教典、美術工芸品、埋蔵文化財、漆器用 50～60%RH
- 木・管楽器、雅楽器用 50～60%RH
- シガー（葉巻）等用 70%RH
- 各種実験用 50～75%RH

アクリルデシケーター新発売！



◎スチールブラックシリーズ◎
WET-112, WET-182, WET-322 もあります。



WET-1432-AHU (1260ℓ) WET-1332-AHU (1260ℓ) WET-510-AHU (485ℓ) WET-300-AHU (291ℓ) WET-160-AHU (145ℓ)

DRY-CABI-GB

GLOVE-BOX
DRY-CABI-GB の特長



全品特注仕様：脱水分装置標準装備、窒素仕様、HEPAフィルター仕様、高温仕様など

DRY-CABI-GB の脱水分装置は3タイプ

ST タイプ	E タイプ	SE タイプ
露点 -40℃以下 強力脱水分装置で GB 内を低露点化 価格：2,000,000 円～	露点 -20℃以下（湿度 3%RH 以下） コストを抑えた仕様ながら急速脱水分が可能 価格：1,500,000 円～	湿度 10%RH 以下 気軽にお使いいただける廉価機 価格：1,000,000 円～

お見積りは無料お気軽にお問合せください！

特注仕様見積依頼書がございます。ご記入し、弊社までお送り下さい。
依頼書は下記 URL よりダウンロード可能です。 <http://www.dry-cabi-gb.com/img/file6.pdf>

※詳細については、グローブボックス専用カタログをご請求下さい。または、ホームページをご覧ください。
<http://www.dry-cabi-gb.com>

